


ステンレス遠沈管立

- ステンレス電解研磨製。
- 角穴間の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。
- 操作性が良く、液面確認も容易。
- 10本立と30本立よりお選び頂けます。
- オートクレーブ可能。

2本の仕切ワイヤーがポイント!!



商品コード	区分	型式	規格	入数	価格(円)
14-3021	4●	SSR-15	15ml遠沈管×10本	1	3,600
14-3022	4●	SSR-50	50ml遠沈管×10本	1	3,900
14-3023	4●	SSR-15-30	15ml遠沈管×30本	1	5,900
14-3024	4●	SSR-50-30	50ml遠沈管×30本	1	7,400

型式	SSR-15	SSR-50	SSR-15-30	SSR-50-30
角穴(約mm)	17.5	30	17.5	30
外寸法(約mm)	W145.5×D57.5×H86	W208×D81.4×H86.3	W173×D139×H86	W248×D201×H86

遠沈管用発泡ラック

- 発泡スチロール製なので軽量です。
- 穴の内側に突起があり、遠沈管がより抜けにくい構造になっています。
- サンプルの保存や持ち運びに便利です。


* 凍結保存には使用しないで下さい。
チューブが破損する場合があります。




商品コード	区分	型式	規格	入数	価格(円)
14-3011	5●	SHR-15	15ml遠沈管×50本	1	400
14-3012	5●	SHR-50	50ml遠沈管×25本	1	400

型式	SHR-15	SHR-50
穴径(約mm)	φ15.7(突起含まず)	φ29.4(突起含まず)
外寸法(mm)	W207×D132×H46	W205×D174×H40


チューブフロート



- ウォーターバス用のフロート。
- ワンポイント付で上下の区別が容易。
- 取出し棒付で熱いお湯から取出す時にも安全。
- 取出し棒は取外しが可能。
- ご自由に穴を開けて頂ける穴無規格もあります。
- 材質:LDPE発泡体
- 耐熱温度: +80°C



* オイルバスには使用できません。
 * 使用後は水で洗い、良く乾燥させて下さい。
 そのまま放置すると、カビが生えることがあります。



商品コード	区分	型式	規格	色	入数	価格(円)
14-3004	4●	STF-0.5	0.5mlマイクロチューブ×16本	赤	1	440
14-3001	4●	STF-1.5/2.0	1.5/2.0mlマイクロチューブ×16本	青	1	440
14-3002	4●	STF-15	15ml遠沈管×8本	緑	1	440
14-3003	4●	STF-50	50ml遠沈管×4本	黄	1	440
14-3005	4●	STF-B	穴無	白	1	320

型式	STF-0.5	STF-1.5/20
穴径(約mm)	φ0.6	φ9.7
外寸法(約mm)	W105×D105×H10	W108×D108×H10

型式	STF-15	STF-50	STF-B
穴径(約mm)	φ15.4	φ28.2	—
外寸法(約mm)	W107×D107×H10	W106×D106×H10	W105×D105×H10

※穴径・外寸法は目安のサイズです。外寸法は取出し棒を含みません。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...