

ハンナ製品のご案内

弊社ではハンナ製品を幅広く取り扱っております。新商品も取り扱いがございますので是非ご検討下さい！

pH標準液 1回使い切りパック (20ml×25袋入)



使用例

使い切りで無駄なく信頼性の高い校正を実現！
有効期限は4年以上（pH10は約2年）なので、開封後の期限や劣化を気にせず常に信頼性の高い標準液を希釈せずにそのまま使用できます。
pH1.00～pH13.00まで全25種類を取り揃えており、カスタム校正に幅広く対応できます。
NISTトレーサブル。証明書付きは製造施設での分析証明書が付属。



商品コード	区分	型式	pH値	証明書	テクニカル	価格（円）
33-2371	5	HI 50001-02	1.00	○	○	10,000
33-2364	5	HI 50016-02	1.68	○	○	9,500
33-2372	5	HI 50002-02	2.00	○	○	10,000
33-2373	5	HI 50003-02	3.00	○	○	9,500
33-2334	5	HI 70004P	4.01			7,200
33-2337	5	HI 70004C		○		8,500
33-2374	5	HI 50004-02		○	○	10,000
33-2375	5	HI 50005-02	5.00	○	○	10,000
33-2361	5	HI 70006P	6.86			7,200
33-2365	5	HI 70006C		○		8,500
33-2376	5	HI 50068-02		○	○	10,000
33-2335	5	HI 70007P	7.01			7,200
33-2338	5	HI 70007C		○		8,500
33-2377	5	HI 50007-02		○	○	10,000
33-2378	5	HI 50009-02	9.00	○	○	10,000
33-2362	5	HI 70009P	9.18			7,200
33-2366	5	HI 70009C		○		8,500
33-2379	5	HI 50091-02		○	○	10,000
33-2336	5	HI 70010P	10.01			7,200
33-2339	5	HI 70010C		○		8,500
33-2380	5	HI 50010-02		○	○	10,000
33-2381	5	HI 50011-02	11.00	○	○	10,000
33-2382	5	HI 50012-02	12.00	○	○	10,000
33-2363	5	HI 50124-02	12.45	○	○	10,000
33-2383	5	HI 50013-02	13.00	○	○	10,000

テクニカルタイプ：DIN EN ISO/IEC 17025に基づき認定された試験所において認定範囲内の方法で測定された標準液。

※証明書付きおよびテクニカルはともに製造時に作成された英文証明書が同梱されています。日本語での発行は行えません。

※商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

トレサビリティ校正可能なポータブル残留塩素計

食品業界

上下水道

品質管理



キャリングケース



バリデーター（標準液セット）の外観例

キットタイプには標準液セットが付属。標準液セットを使用することで基準値内にあるかの検証と、許容範囲外の場合には校正が行えるので、常に高い精度と信頼性を保てます。
ご希望の方にはトレサビリティ校正証明書も発行可能です。（別途有償）
高濃度タイプ（HI 97734C、HI 97771C）は、次亜塩素酸水など高濃度域にも対応。試薬は別売です。



商品コード	区分	型式	測定項目	測定範囲	価格（円）
32-0893	5	HI 97701C	遊離塩素	粉末試薬:0.00~5.00mg/L	95,000
32-0894	5	HI 97711C	遊離塩素・全塩素		99,000
32-0884	5	HI 97734C	遊離塩素・全塩素	遊離/全塩素:0.00~10.00mg/L	112,000
32-0887	5	HI 97771C	超高濃度全塩素・ 低濃度遊離塩素	全塩素:0~500mg/L 遊離塩素:0.00~5.00mg/L	112,000

型式	HI 97701C	HI 97711C	HI 97734C	HI 97771C
精度 (at25℃)	±0.03mg/L±測定値の3%		±0.03mg/L±測定値の3%	全塩素:±3mg/L ±測定値の3% 遊離塩素:±0.03mg/L ±測定値の3%
主な機能	バリデーターによる検証/校正、50データの自動ロギング、バックライト、時間設定			
測定方法	DPD法		DPD法	ヨウ化カリウム試薬による 吸光光度法
電源	1.5V単三アルカリ電池3個、自動電源オフは15分間の未使用後			
外寸法・重量	W142.5×D102.5×H50.5mm・380g			
防水	本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には非対応			
付属品	測定用ガラスセル&キャップ2組、 バリデーター1セット、遊離塩素粉末試薬50回分、 セル面清浄用布、1.5V単三アルカリ電池3個、 ハードキャリングケース、日本語取扱説明書		測定用ガラスセル&キャップ2組、 バリデーター1セット、セル面清浄用布、 1.5V単三アルカリ電池3個、 ハードキャリングケース、日本語取扱説明書	

※商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

水銀フリーCOD（化学的酸素要求量）分析

都市排水・下水処理の現場に

COD（化学的酸素要求量）専用の吸光光度計。ニクロム酸法（CODCr：CODクロム）を採用。防水機能IP67。従来の試験管ヒーター（リアクター）を使用した加熱だと2時間かかっていたものが、最新型のヒーターに搭載されている高速モードを用いれば170℃で加熱時間15分で完了できます。最大25個のバイアルを同時に加熱できます。

ポータブルCOD計



商品コード	区分	型式	測定項目	価格（円）
32-1801	5	HI 97106	COD	90,000

付属品:バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書

試験管ヒーター



大幅リニューアル！
高速モード搭載

商品コード	区分	型式	設定温度	価格（円）
32-1802	5	HI 839800N	30～170℃	270,000

付属品:ACアダプター、HI 740217 安全シールド、日本語取扱説明書他

その他オプション品

COD試薬

測定する濃度域に合わせてお選び下さい。



商品コード	区分	型式（種類）	測定項目	測定範囲（検出単位）	価格（円）
32-1803	5	HI 93754A-25（EPA）	COD（LR:低濃度）※毒物劇物	0～150mg/L（1mg/L）	14,500
32-1804	5	HI 93754D-25（水銀フリー）	COD（LR:低濃度）※劇物	0～150mg/L（1mg/L）	13,500
32-1805	5	HI 93754F-25（ISO）	COD（LR:低濃度）※毒物劇物	0～150mg/L（1mg/L）	14,500
32-1806	5	HI 93754B-25（EPA）	COD（MR:中濃度）※毒物劇物	0～1500mg/L（1mg/L）	14,500
32-1807	5	HI 93754E-25（水銀フリー）	COD（MR:中濃度）※劇物	0～1500mg/L（1mg/L）	13,500
32-1808	5	HI 93754G-25（ISO）	COD（MR:中濃度）※毒物劇物	0～1000mg/L（1mg/L）	14,500
32-1809	5	HI 93754C-25	COD（HR:高濃度）※毒物劇物	0～15000mg/L（1mg/L）	14,500
32-1810	5	HI 93754J-25	COD（UHR:超高濃度）※毒物劇物	0～60.0g/L（0.1g/L）	14,500

バイアルラック

推奨品のラックです。加熱するとバイアルが高熱になるため、高温に耐えられるラックをお使い下さい。



商品コード	区分	型式	深さ×長さ	価格（円）
32-1811	5	HI 740216	28×58mm	25,000

※商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

水質モニタリングコントローラー

金属加工での
薬品洗浄液の測定

冷却水の水質管理

めっき液・薬液・
純水設備の測定

最新型の高性能プロセスコントローラー。防水機能IP67。pH、ORP、DO（蛍光式）、EC（塩分・抵抗値）の監視や制御に。Modbus/RS485対応。リレー接点最大5点設定可能。1台で2chまで対応なので、pH/EC/温度の同時測定に。コントローラー本体にはデジタル電極の入力機能があり、測定項目を自動的に認識します。



商品コード	区分	型式	リレー接点数	価格（円）
33-2391	5	HI 520-0320	3	394,800
33-2392	5	HI 520-0540	5	489,500

※電極はすべて別売です。

オプション品

電極（ケーブル3～50m）



センサー	①pH	②ORP	③EC/塩分	④EC/塩分	⑤DO/溶存酸素	⑥濁度
型式	HI 1006-18zz	HI 2004-18zz	HI 7630-48zz (4極式)	HI 7630-28zz (2極式)	HI 7640-58zz	HI 7660-28zz
測定範囲	0.00~14.00pH	-2000mV~ 2000mV	0.0μS/cm~ 999.9mS/cm	0.000μS/cm~ 30.00mS/cm	0.00~50.00mg/L (ppm)	0.000~4.000FNU、 0.00~40.00FNU、 0.0~400.0FNU
測定精度	±0.02pH	±2mV	±2%	±2%	0~20ppm:±1.5% /±0.01ppm 20~50ppm:±5%	0.000~4.000FNU: ±2% or 0.05FNU 0.00~40.00FNU: ±2% or 0.3FNU 0.0~400.0FNU: ±2% or 2.0FNU

※価格はお問合せ下さい。

型式末尾zzは接続仕様およびケーブルの長さを示すコードです。

濁度センサーのケーブルは2m・5m・10mのみ。

※商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社・札幌支店・筑波営業所・関東支店
名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

各拠点の詳細は
QRコードをご参照下さい



URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は…