



2022年 Autumn 新規取扱製品のご紹介

【キャンペーン期間】～2022年12月28日

弊社オリジナル製品を含む消耗品、計測器、ガラス機器等
キャンペーン対象商品は最大20%OFFでご提案致します。



ボレーセイフティ 保護メガネ TG10

防曇コーティングを施しています。
広いテンプルにより高い防護性を発揮します。
紫外線カット、メガネ併用可。

キャンペーン対象
20%OFF

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-1014	6●	PSOTG10009	440 → 352

レンズ・フレーム:PC

重量:44g



ボレーセイフティ フェイシャルスクリーン DFS4

シンプルで経済的。
屋外使用可能な防曇・防護仕様。
メガネ併用可。

キャンペーン対象
20%OFF

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-1015	6●	PFSDFS4107	240 → 192

レンズ:PET フレーム:PU ストラップ:PE

サイズ:290×250mm

重量:35g

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※キャンペーン対象商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

◎ SANSYO デジタル照度計



1秒間に2回周期にて照度測定。「即時ホールド」と10秒後の値をホールドする「タイマーホールド」機能が行えます。

本体右側面のワンボタンで簡単操作。

1000lx以下は表示分解能0.1lx（ホールド時）。

オートパワーオフ機能付（約5分）。

受光部は特殊設計の乳白グローブで斜入射光を、また特殊補正フィルタで視感度を、JISの基準に適合させています。

JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計。

校正証明書、トレーサビリティ証明書など校正書類の発行可能。

キャンペーン対象
10%OFF



キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-1016	8●	CANA-0010	33,000 → 29,700

■校正付

商品コード	区分	型式	価格(円)
31-2142	7	CANA-0010	50,000

※トレーサビリティ書類一式は商品コード:31-2144をご覧ください。

測定範囲:0.0~39999lx

測定レンジ:シングルレンジ

測定周期:2回/秒

直線性:±5%

受光素子:シリコンフォトダイオード

表示:5桁 液晶表示

出力:RS232C(専用ケーブル別売)

外寸法・重量:約W61×D29×H115mm・約100g(電池含む)

推奨電池:単4形マンガン乾電池2個

デジタル糖度計(屈折計)

糖度(% Brix)と温度を測定。

数滴のサンプルと数秒で簡単に測定。

IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。

食品や農業分野のほか、クーラント液/冷却水の濃度、工業分野では糖度計=濃度計として切削油濃度の管理としても使用されます。

HI 9680 Iは測定範囲が広く、様々な用途に対応しています。

HI 9681 Iは中濃度域までをカバーしています。

商品コード	区分	型式	測定範囲(検出単位)	価格(円)
32-0824	5	HI 9680 I	0.0~85.0%Brix(0.1%Brix)	31,000
32-0825	5	HI 9681 I	0.0~50.0%Brix(0.1%Brix)	29,000

精度(at25°C):±0.2Brix

温度範囲:0.0~80.0°C 精度±0.3°C(at25°C)

校正:水(蒸留水、精製水)

測定時間:1.5秒

外寸法・重量:W192×D102×H67mm・420g

電源:9Vアルカリ電池1個



HI 9680 I



HI 9681 I

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>)でご確認下さい。

※キャンペーン対象商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

◎ SANSYO 滅菌フィルターバッグ立

ホモジナイザーバッグに入れた検体の検量に。

上部に両面テープを貼ることでバッグの口が楽に開けます。(両面テープは市販のものをご使用下さい。)



商品コード	区分	型式	価格(円)
36-0183	6●	PBR-8018	6,800

材質:PVC

サイズ:W200×D120×H280mm

重量:約470g

◎ SANSYO 恒温水槽用防藻・防錆剤

防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。

槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。

1~2%に希釈してお使い下さい。

無色~淡黄色液体。無臭性。

キャンペーン対象
15%OFF



キャンペーンコード	区分	容量(ml)	使用温度(°C)	キャンペーン価格(円)
10-1017	8●	500	-10~80	5,500 → 4,700

成分:塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水

Pt100Ω温度センサ


ティアンドデイ社製おんどとりTR45、TR-55i-Pt、PTM-3010用にご使用頂けます。

商品コード	区分	測定範囲(°C)	保護管(mm)	リード線長(mm)	価格(円)
63-1761	5●	-50~200	φ3.2×50	2000	8,400
63-1762	5●	-50~200	φ3.2×100	2000	8,400
63-1763	5●	-50~200	φ3.2×150	2000	8,600

クラス:B級

保護管材質:SUS316 リード線材質:ビニール電線

端子:M-3.5



高温用 圧力測定フィルム プレスケール

圧力分布を可視化できるフィルムです。

フィルムを挟むだけで圧力のかかった部分が赤く発色し、圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。熱がかかる工程でも使用できます。

付属の標準チャート表により、圧力値の目視判別が可能です。

プレシートのロールタイプ。必要な形に切り取ってご使用下さい。

商品コード	区分	型式	規格	価格(円)
65-1319	7	高温用LLW	高温・超低圧用	52,800

測定範囲:0.5~2.5 MPa 測定精度:±10%以下(濃度計測定にて)

推奨加熱温度:180~220°C(両面加熱)

サイズ:270mm×6m



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※キャンペーン対象商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

Wi-Fiワットチェッカー

接続した家電や機器の消費電力をスマホに表示、クラウド経由で遠隔地からも確認可能。

計測データは数値やグラフで表示。

アプリから本体の電源をON/OFFできます。

雷ガード機能搭載。



商品コード	区分	型式	価格(円)
67-1213	7	RS-WFWATTCH1	7,800

定格電圧・電流:AC100V 50/60Hz・15A

プラグ仕様:2P/1口

消費電力:1.2W

動作環境:10~40℃、10~90%rh(結露なきこと)

外寸法・重量:W55×D37×H95mm・110g

対応OS:iOS11以降、Android8.0以降

※必ずWi-Fiルーターが設置され使用可能な環境でご使用下さい。

◎ SANSYO 真空トラップC型



商品コード	区分	胴外径×胴長(mm)	中管径(mm)	ノズル外径(mm)	価格(円)
82-5941	4●	φ30×200	10	8	10,200
82-5942	4●	φ34×200	12	8	11,000
82-5943	4●	φ40×250	12	8	14,800
82-5944	4●	φ45×250	15	10	15,200
82-5945	4●	φ50×250	18	10	15,800
82-5946	4●	φ55×250	20	10	18,400

推奨デューワー瓶:φ30×200mm・φ34×200mmは商品コード:91-3672、

φ40×250mm以上は商品コード:91-3673をご覧ください。

◎ SANSYO トラップ容器

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。

ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能。

SGボトル500ml(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとして

ご使用頂けます。

キャンペーン対象
20%OFF

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3050	6●	STB-500N	6,000 → 4,800

ガラスボトル:容量/500ml 外径×高さ/φ88×191mm 口内径/31.5mm ねじ規格/45

穴あきキャップ:材質/フェノール 付属品/穴あき(φ8mm×2箇所)シリコン栓

ガラスノズル管:外径/φ8mm サイズ/40×70mm、40×150mm

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB(<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>)でご確認下さい。

※キャンペーン対象商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...