

新年度 お勧め商品キャンペーン

キャンペーン期間：2020年4月1日～6月30日

カタログ2020号新商品を含む弊社オリジナル商品を
最大30%OFFにてご提供致します!!



真空乾燥器 ガラスベルジャー・バキュームオーブン

ガラスベルジャーですので内部観察ができます。
庫内容量を十分に確保しました。
PID制御により、正確に温度コントロールできます。
ホットプレートは熱伝導性に優れたアルミ製。
現在温度と設定温度を2段表示で確認できます。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式 | 温度範囲(°C) | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|----------|------------|------------------------------|
| 10-4116 | 7● | SAV-555P | (室温+5)~200 | 360,000 → 306,000 |

ベルジャー内寸法：φ166.5×H190mm
外寸法・重量：W270×D255×H150(530)mm・6.9kg

※外寸法()内はガラスベルジャーを含む。

※**防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガス雰囲気の中では絶対に使用しないで下さい。**

※真空ポンプは付属しておりません。排気量20L/min程度のを別途ご用意下さい。



微量真空乾燥器(ポンプ内蔵) ガラスベルジャー・バキュームオーブン

小型で、吸引ポンプ内蔵。ガスの置換ができます。
ガラスベルジャーですので内部観察ができます。
内蔵吸引ポンプは、1サイクルが60分(定格)ですが、お手持ちのアスピレーターでもご使用頂けます。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式 | 温度範囲(°C) | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|----------|------------|------------------------------|
| 10-4115 | 7● | SAV-333P | (室温+5)~200 | 281,000 → 238,850 |

ベルジャー内寸法：φ112×H120mm

外寸法・重量：W287×D222×H154mm・6.6kg

※**防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガス雰囲気の中では絶対に使用しないで下さい。**

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



ウォーターバススターラー

スターラー内蔵で水槽内、試料を同時に加熱しながら攪拌可能。
ステンレスノコ標準付属。
PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。
SVスタートのタイマー運転機能搭載。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式 | 温度範囲(°C) | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|----------|-----------|----------------------------|
| 10-1527 | 7● | SWB-180S | (室温+5)~80 | 71,000 → 56,800 |

最高回転数:2500/3000rpm (50/60Hz)
水槽:φ180×H180mm・4.5L
外寸法・重量:W230×D282×H280mm・約5.2kg
付属品:ステンレス蓋、スノコ、φ8×40mm攪拌子1個



マルチユース強カスターラー

右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。
高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモーター。
大型のフェライト磁石を使用しています。
デジタル回転表示付です。
外部出力5A付。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式 | 回転数(rpm) | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|--------|----------|----------------------------|
| 10-0328 | 7● | SMS-10 | 80~1800 | 88,000 → 70,400 |

攪拌容量:100ml~10L
外寸法・重量:W198×D214×H81mm・2.6kg
付属品:30mm・40mm攪拌子 各1個



強カスターラー

5500Gのネオジウム希土類磁石により強力攪拌。
粘性の高い溶液の攪拌や有機化学実験時に最適。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式 | 回転数(rpm) | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|--------|----------|----------------------------|
| 10-0327 | 7● | SA-300 | 約50~1400 | 82,900 → 64,000 |

攪拌容量:100ml~10L
外寸法・重量:W126×D165×H117mm・2.2kg
付属品:30mm攪拌子1個

※フラスコ、ムッフ、クランプ、ポールスタンドは別売。



CO₂インキュベーター対応スターラー

CO₂インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。
5rpmからの超低速でも安定して攪拌できます。
二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません

| キャンペーンコード | 区分 | 型式 | 回転数(rpm) | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|----------|----------|------------------------------|
| 10-4114 | 7● | SA-5130D | 5~130 | 185,000 → 157,250 |

攪拌容量:~5L
外寸法・重量:W230×D195×H87mm・約3.4kg
付属品:50mm攪拌子1個

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



標準デジタル白金温度計 サンピーティ-

高精度白金測温抵抗体センサ採用。
 高分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。
 IPX6に準拠した防水構造。データメモリ機能搭載。
 トレーサビリティ書類一式(校正試験成績書・トレーサビリティ体系図・トレーサビリティ証明書)を付属したお得なセット品です。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式 | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|-------------------------------|----------------------------|
| 10-3206 | 7 | SPT-800PT (本体+センサ+トレサ付セット) | 73,000 → 54,750 |

測定範囲: -99.99~400.0℃
 検知部サイズ: φ3.2×L150mm
 ※校正は0℃、100℃、200℃の3点校正です。



マイクロピペット

マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。日本製。
 容量テスト結果付。1年間保証付。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。
 オートクレーブ不可。SP-1000Nはセーフティフィルター付。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式 | 容量範囲(μl) | 最小目盛(μl) | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|----------|----------|----------|---------------------------|
| 10-2352 | 6● | SP-20N | 2~20 | 0.05 | 12,000 → 9,600 |
| 10-2353 | 6● | SP-100N | 10~100 | 0.2 | 12,000 → 9,600 |
| 10-2354 | 6● | SP-200N | 20~200 | 0.5 | 12,000 → 9,600 |
| 10-2355 | 6● | SP-1000N | 200~1000 | 2 | 12,000 → 9,600 |

Oリング材質:フッ素ゴム
 ※チップはSANSYOピペットチップ、またはピペットマンに適合するチップをご使用頂けます。



NEW

SPボトル 広口 2L

中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。
 耐熱性と耐薬品性の高いPP製。200ml毎の目盛付。
 オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。
 口元をシャープに加工。漏れを防ぎます。
 落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済。

| キャンペーンコード | 区分 | 口内径(mm) | 胴径×高さ(mm) | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|---------|-----------|----------------------|
| 10-3070 | 7● | 68 | φ126×234 | 550 → 410 |

※オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。
 ※高さはキャップを含む。



NEW

ニューハンドラップ° 500N型

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
 液体の蒸発や、転倒による流出を防止する設計です。



| キャンペーンコード | 区分 | サイズ(mm) | 実容量(ml) | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|------------|---------|--------------------------|
| 10-4113 | 5● | φ101.5×103 | 250 | 1,450 → 1,015 |

ガラス:ソーダガラス
 ポンプ部:ポンプ/真ちゅうニッケルメッキ、ネジキャップ/PP
 かぶせ蓋:PP

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

メスフラスコ 白

JIS規格クラスA (JISマーク入)。トレーサビリティ証明、検査成績書発行可 (別売)。



| キャンペーンコード | 区分 | 容量 (ml) | 許容誤差 (ml) | 栓 (TS) | キャンペーン価格 (円) |
|-----------|----|---------|-----------|--------|--------------------------|
| 10-4101 | 5● | 5 | ±0.025 | 9 | 1,800 → 1,260 |
| 10-4102 | 5● | 10 | ±0.025 | 9 | 1,800 → 1,260 |
| 10-4103 | 5● | 20 | ±0.040 | 9 | 1,800 → 1,260 |
| 10-4104 | 5● | 25 | ±0.040 | 9 | 1,800 → 1,260 |
| 10-4105 | 5● | 50 | ±0.060 | 13 | 1,900 → 1,330 |
| 10-4106 | 5● | 100 | ±0.100 | 13 | 2,000 → 1,400 |
| 10-4107 | 5● | 200 | ±0.150 | 16 | 2,600 → 1,820 |
| 10-4108 | 5● | 250 | ±0.150 | 16 | 3,000 → 2,100 |
| 10-4109 | 5● | 300 | ±0.250 | 16 | 5,500 → 3,850 |
| 10-4110 | 5● | 500 | ±0.250 | 19 | 3,400 → 2,380 |
| 10-4111 | 5● | 1000 | ±0.400 | 22 | 4,100 → 2,870 |
| 10-4112 | 5● | 2000 | ±0.600 | 27 | 8,000 → 5,600 |

PYREX®体積計各種

A Corning Brand

ASTM規格クラスA準拠。

45%OFF!

在庫限りの販売ですので、お早めにお買い求め下さい!



| 商品コード | 区分 | 品名・型式 | キャンペーン価格 (円) |
|---------|----|-----------------------------|---------------------------|
| 73-5032 | 8● | ホールピペット 7100-2 2ml | 370 → 204 |
| 73-5033 | 8● | ホールピペット 7100-3 3ml | 430 → 234 |
| 73-5034 | 8● | ホールピペット 7100-4 4ml | 430 → 234 |
| 73-5037 | 8● | ホールピペット 7100-15 15ml | 880 → 480 |
| 73-5001 | 8● | メスピペット 普通目盛 7065-1X 0.1ml | 1,100 → 600 |
| 73-5002 | 8● | メスピペット 普通目盛 7065-1 1ml | 360 → 198 |
| 73-5006 | 8● | メスピペット 普通目盛 7065-25 25ml | 1,650 → 900 |
| 73-5011 | 8● | メスピペット 先端目盛 7085-1X 0.1ml | 1,100 → 600 |
| 73-5012 | 8● | メスピペット 先端目盛 7085-2X 0.2ml | 850 → 468 |
| 73-5013 | 8● | メスピペット 先端目盛 7085-1 1ml | 350 → 192 |
| 73-5014 | 8● | メスピペット 先端目盛 7085-2 2ml | 370 → 204 |
| 73-5015 | 8● | メスピペット 先端目盛 7085-5 5ml | 460 → 252 |
| 73-5021 | 8● | メスピペット 先端目盛 穴大 7087-5 5ml | 1,240 → 678 |
| 73-5022 | 8● | メスピペット 先端目盛 穴大 7087-10 10ml | 1,260 → 690 |
| 74-5036 | 8● | メスフラスコ 白 5640-200 200ml | 2,210 → 1,200 |
| 74-5037 | 8● | メスフラスコ 白 5640-250 250ml | 3,310 → 1,800 |
| 74-5051 | 8● | メスフラスコ 茶 55640-10 10ml | 2,420 → 1,320 |
| 74-5052 | 8● | メスフラスコ 茶 55640-25 25ml | 2,520 → 1,380 |
| 74-5053 | 8● | メスフラスコ 茶 55640-50 50ml | 2,650 → 1,440 |
| 74-5055 | 8● | メスフラスコ 茶 55640-200 200ml | 4,070 → 2,220 |
| 74-5056 | 8● | メスフラスコ 茶 55640-250 250ml | 4,190 → 2,280 |
| 74-5057 | 8● | メスフラスコ 茶 55640-500 500ml | 5,400 → 2,940 |
| 74-5012 | 8● | メスシリンダー 3022-25 25ml | 1,320 → 720 |
| 74-5022 | 8● | 有栓メスシリンダー 3002-25 25ml | 2,800 → 1,500 |
| 74-5027 | 8● | 有栓メスシリンダー 3002-1L 1000ml | 11,000 → 6,000 |

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...