



製品ご案内&特別価格キャンペーン

この度弊社では、オーハウス製品を在庫することになりました
在庫する一部製品を対象にキャンペーンを行いますのでぜひご利用下さい

水分計・シェーカー特別価格キャンペーン 10%OFF

キャンペーン期間：2025年4月1日～8月20日



MB32



- MB23
- ・1ボタンによる簡単設定機能
 - ・赤外線加熱方式を採用
 - ・温度範囲：50～160℃

- MB32/MB62
- ・新開発のカーボンファイバー熱源を採用
 - ・温度範囲：MB32は40～180℃
MB62は40～200℃

- MB120
- ・ハロゲン熱源を採用
 - ・より多くのサンプルを測定・分析でき、
保存データのアクセスも簡単
 - ・温度範囲：40～230℃

キャンペーンコード	区分	型式	最大ひょう量	読取可能 水分含有量	キャンペーン価格(円)
10-1034	6●	MB23	110g	10mg/0.1%	155,700 → 140,100
10-1035	6●	MB32	90g	1mg/0.01%	198,000 → 178,200
10-1036	6●	MB62	90g	1mg/0.01%	215,000 → 193,500
10-1037	6●	MB120	120g	1mg/0.01%	302,700 → 272,400



- SHRK04DG
- ・ロッキングシェーカー
 - ・傾斜角度：0～15°



- SHWV02DG
- ・ウェービングシェーカー
 - ・傾斜角度0～20°

キャンペーンコード	区分	型式	最大許容重量	速度範囲	キャンペーン価格(円)
10-1038	6●	SHRK04DG, JP	4.5kg	1～50rpm	149,700 → 134,700
10-1039	6●	SHWV02DG, JP	2.3kg	1～30rpm	185,700 → 167,100

※詳しい仕様は、SAN-WEB(<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>)をご覧ください。

※必ず、キャンペーンコードでのご発注をお願い致します。※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

キャンペーン対象外ですが、他にも多数の製品在庫がございます！

シェーカー

e-E51LD0403



オービタルシェーカー

- ・インキュベーターや冷蔵庫で使用可能
- ・三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定した正確な長時間のシェーキングを実現

インキュベーターシェーカー

- ・マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングアクション
- ・三軸偏心ドライブにより動作に信頼性があるだけでなく、連続使用が可能
- ・速度ランピングや荷重センサなどの安全機能搭載

商品コード	区分	商品名	型式	軌道	速度範囲	価格(円)
41-3041	6●	オービタルシェーカー	e-E51LD0403	3mm	100～800rpm	130,800
41-3042	6●		e-E51LD0420	20mm	50～300rpm	137,000
41-3043	6●		e-E51LDMP03	3mm	100～1200rpm	120,100
41-3001	6●	インキュベーターシェーカー	ISLDMPHDG, JP	3mm	100～1200rpm	380,400

ボルテックスミキサー

VXHDDG, JP

VXMPDG, JP



- ・連続使用向け
- ・LEDディスプレイで速度および時間を表示
- ・速度範囲: Onモード300～2500
Touchモード300～3500

商品コード	区分	商品名	型式	軌道	価格(円)
41-3092	6●	ボルテックスミキサー	VXHDDG, JP	4.9mm	204,600
41-3094	6●	マイクロプレートボルテックスミキサー	VXMPDG, JP	3.5mm	93,400

ホットプレートスターラー

e-G31HS04C



e-G31HSRDS



- ・頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計
- ・滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単
- ・早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態発生前に加熱を停止

e-G52HS07C



- ・過熱状態発生前に内部システム(回路)を継続的に監視し、加熱を停止するために、2つの独立した安全制御を使用する業界トップクラスの早期検出システムを搭載
- ・RS232ポート搭載

商品コード	区分	型式	攪拌容量	回転数	温度範囲	価格(円)
45-2221	6●	e-G31HS04C	15L	80～1600rpm	(室温+5)～500℃	72,900
45-2222	6●	e-G31HS07C	15L	80～1600rpm	(室温+5)～500℃	89,600
45-2223	6●	e-G31HSRDS	15L	80～1600rpm	(室温+5)～380℃	74,900
45-2231	6●	e-G52HS07C	20L	50～1800rpm	(室温+5)～550℃	127,000

ペンメーターpH計・塩分計



ST10S



ST20S

- ・ST10とST20はpH、ST10SとST20Sは塩分を測定できます
- ・ST20とST20Sは温度補正機能付
- ・スリムでポータブルなデザインで、シンプルな操作
- ・うっかり落としてしまった際に水損傷を防ぐ、IP67の防水設計採用

商品コード	区分	型式	測定範囲	分解能	精度	価格(円)
33-3201	6●	ST10	pH:0.0～14.0	0.1pH	pH:±0.1	9,500
33-3202	6●	ST20	pH:0.00～14.00	0.01pH	pH:±0.05	17,000
33-3241	6●	ST10S	塩分:0.0～10.0ppt	0.1ppt	塩分:±2.5%FS	12,000
33-3242	6●	ST20S	塩分:0.0～80.0ppt	0.1ppt	塩分:±1.5%FS	19,000

※詳しい仕様は、SAN-WEB(<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) をご覧下さい。

卓上pHメーター



a-AB23PH-F JP

- ・大型5インチLCDディスプレイと6つの解説メニューボタンを装備
- ・内部メモリに測定結果を99項目まで保存可能



a-AB33PH-F JP、a-AB33M1-F JP

- ・6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドを装備
- ・内部メモリに測定結果を1000個まで保存可能
- ・a-AB33M1-F JPは導電率・TDS・抵抗率・実用塩分の測定も可能



a-AB41PH-F JP

- ・6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドを装備
- ・i-Stewardは、繰り返し性と一貫した測定精度を保証

商品コード	区分	型式	測定範囲	分解能	精度	価格(円)
33-3251	6●	a-AB23PH-F JP	pH:0.00~14.00 ORP:±1999mV 温度:0~100.0℃	pH:0.01 ORP:1mV 温度:0.1℃	pH:±0.01 ORP:±1mV 温度:±0.5℃	79,000
33-3261	6●	a-AB33PH-F JP	pH:-2.00~16.00 ORP:±2000.0mV 温度:-5~110.0℃	pH:0.1/0.01 ORP:1mV 温度:0.1℃	pH:±0.01 ORP:±1mV 温度:±0.5℃	94,000
33-3262	6●	a-AB33M1-F JP	pH:-2.00~20.00 ORP:±2000.0mV 温度:-5~110.0℃	pH:0.1/0.01 ORP:0.1mV 温度:0.1℃	pH:±0.01 ORP:±0.5mV 温度:±0.3℃	172,000
33-3271	6●	a-AB41PH-F JP	pH:-2.000~20.000 ORP:±2000.0mV 温度:-10.0~125.0℃	pH:0.1/0.01/0.001 ORP:0.1mV 温度:0.1℃	pH:±0.002 ORP:±0.3mV 温度:±0.3℃	116,000

※詳しい仕様は、SAN-WEB(<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>)をご覧ください。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...