

日本ビュッヒ(株)製品のご案内

弊社では日本ビュッヒ製品を多数取り扱っております。ロータリーエバポレーター、ガラスチューブオープン、分取液体クロマトグラフィーシステム等、ご用命は弊社まで！

ロータリーエバポレーター

V型は縦型、C型はコールドトラップ型。ケーブルレスバスは、簡単に排水・再補充ができます。

新商品R-180シリーズ



R-180 V型

※ウルフ瓶は別売です



商品コード	区分	型式	価格（円）
43-0821	9	R-180 V型	都度お見積り
43-0822	9	R-180 C型	都度お見積り

R-80の上位モデル！

- 堅牢なアルミニウムベース。耐久性を重視して設計されています。
- IP42等級。
- ガラスパーツオプションにより、蒸留中のサンプル注入等、ニーズに合わせて対応します。
- 電動リフトによりスムーズかつ正確な高さ調整が確保され、停電時には自動的にフラスコを引き上げ試料を保護します。
- バスが横にスライドするので大きなフラスコやトラップが装着可能。

回転数	10～330rpm
消費電力（最大）	1500W
架台	電動リフト
回転フラスコ	付属なし TS29/32
受けフラスコ	丸型フラスコ1L ボールジョイント
許容フラスコ容量	50ml～3L
バス温度範囲	室温～95℃
外寸法・重量	W505×D400×H800mm・12kg
電源	AC100V 50/60Hz

R-80シリーズ



R-80 C型

※ウルフ瓶は別売です



商品コード	区分	型式	価格（円）
43-0803	9	R-80 V型	都度お見積り
43-0804	9	R-80 C型	都度お見積り

- ユーザーフレンドリーな省スペース、省エネモデル。
- 設置環境に併せて様々な向きに設置ができ、操作しやすい向きにインターフェースを回転可能。

回転数	10～330rpm
消費電力（最大）	1150W
架台	手動ジャッキ
回転フラスコ	付属なし TS29/32
受けフラスコ	丸型フラスコ1L ボールジョイント
許容フラスコ容量	50ml～1L
バス温度範囲	室温～95℃
外寸法・重量	W430×D360×H705mm・9kg C型はW437×D360×H723mm
電源	AC100V 50/60Hz

ガラスチューブオープン

微量サンプルの乾燥・蒸留・昇華に。

新商品G-300シリーズ



従来のものよりもシンプルになりました
丸ごと取り出せるのでグローブボックスや
不活化ガス下でも使用可能

送料
実費

商品コード	区分	型式	価格(円)
46-0498	9	G-300TO	都度お見積り
46-0499	9	G-300GKR	都度お見積り

■半導体コーティングを採用しているため、均一な熱分布が確保され、加熱と冷却が促進。穏やかな加熱により試料への熱的損傷が最小限に抑えられます。

乾燥用G-300TO

■300℃までの温度で少量の試料を穏やかで効率的に乾燥。

蒸留用G-300GKR

■オープン外側の凝縮にはバルブツバルブ方式を採用。

■混合物の成分に合わせてバルブの数を最大4個まで増量可能。

型式	G-300TO	G-300GKR
処理容量	最大250ml	最大40ml
加熱温度	～300℃	
温度精度	±5℃	
昇温速度	10分(20℃から300℃まで)	
回転数	-	0～100rpm
外寸法・重量	W400×D180× H295mm・6kg	W750×D190× H805mm・7.6kg
電源	AC100V 50/60Hz	

Metrohm
メトロームジャパン株式会社

メトロームジャパン(株)製品について

弊社ではスイスの分析装置のメーカーであるメトローム製品につきましても
お見積等ご対応致します。

自動滴定装置、イオンクロマトグラフ、電量法カルフィッシャー水分計等、
メトローム製品に関してもお気軽にお問合せ下さい。



株式会社 三商

本社・札幌支店・筑波営業所・関東支店
名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

各拠点の詳細は
QRコードをご参照下さい

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>



ご用命は…