

AND 水分計無償貸出しキャンペーン

【期間：2020年11月24日～2021年3月31日】

加熱乾燥式水分計MS/MX/MF/MLシリーズを無償貸出し
簡単な測定操作で短時間に測定できる水分計を是非お試し下さい

<貸出しについて>

- ・対象商品を無償で貸出し致します。
- ※ご購入を目的とした法人様に限らせて頂きます。
- 貸出機種は都度調整させて頂きますが、状況によりご希望に沿えない可能性があります。

<対象商品一覧>

MS-70



MX-50



MF-50



ML-50



- 0.001%表示から0.1%表示までの4機種ラインナップなので、用途に合わせてお選び頂けます。
 - 高精度センサSHS採用による高い再現性。
 - 直管型ハロゲンランプと新機構SRAを採用し、高速・均一な加熱を実現。
 - リアルタイムで水分率の変化をグラフ化するソフトを標準付属(MS-70、MX-50のみ)。
 - 加熱温度の校正が可能(MS-70、MX-50)(別売の温度キャリブレーターが必要です)。
 - 加熱時試料の状態が見えて安心なガラスハウジング。
- RS-232C標準装備。

商品コード	区分	型式	ひょう量	最小表示		価格(円)
				水分率	質量	
62-0285	6	MS-70	71g	0.001%	0.0001g	298,000
62-0033	6●	MX-50	51g	0.01%	0.001g	198,000
62-0034	6●	MF-50	51g	0.05%	0.002g	168,000
62-0286	6	ML-50	51g	0.1%	0.005g	128,000

計量皿寸法	Φ85mm	測定モード	標準、急速、自動終了、タイマー、マニュアル
測定単位	水分率、固形分、比率、質量	設定温度範囲	MS-70 : +30～+200℃(1℃)
電源	AC100V(50/60Hz)		MX-50、MF-50、ML-50 : +50～+200℃(1℃)

※詳しい仕様はSAN-WEB(<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>)をご覧ください。


※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

<測定データについて>

WinCT-Moistureを利用し、測定したデータを簡単にパソコンに取り込むことができます。

こちらを利用すると下記のことが可能になります。

- ◇水分率の時間変化をグラフ表示
- ◇最短時間で精度よく水分率測定
- ◇最適加熱条件を短時間で自動測定
- ◇測定データの統計処理



<測定例>

これらの水分率測定が可能です！

- ◇食品原料や加工食品、乳製品、菓子、飲料など
- ◇化粧品や薬品、工業材料
- ◇一般家庭用材料(水性塗料、糊など)
- ◇PETやABS、PMMAなどのプラスチック
- ◇汚泥や廃棄処理物

広い分野で
ご使用可能です



キャンペーン申込書（販売店様用）

下記の点をご記入頂きましたら弊社営業担当宛にFAXにてお送り下さい。

ユーザー様及び販売店様情報のご記入をお願い致します。

ご希望の機種に○を付けて下さい	MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50
ご利用希望日	年 月 日
ユーザー様名(機関)	
所属部署	
お名前	
ご住所	
TEL/FAX	TEL: / FAX:
E-mail	
販売店様名・拠点名	
販売店ご担当者様	
TEL/FAX	TEL: / FAX:

※無償貸出しは1事業所、または1研究室(教室)につき1回限りとさせていただきます。

株式会社 三商

東部営業部 TEL:03(5820)7735 FAX:03(5820)7736
 東京営業部 TEL:03(3864)9491 FAX:03(3866)2245
 関東支店 TEL:03(3896)2641 FAX:03(3854)0470
 筑波営業所 TEL:03(6844)8773 FAX:03(6846)9052

札幌支店 TEL:011(757)6688 FAX:011(757)6679
 名古屋営業所 TEL:052(562)4788 FAX:052(562)4787
 大阪支店 TEL:06(6374)6290 FAX:06(6374)6294
 広島営業所 TEL:082(251)4777 FAX:082(251)4867
 福岡支店 TEL:092(629)7191 FAX:092(629)7190