



スタンダードタイプ

※ガラス排気筒及びケルダールフラスコは別売です。



ガラス排気筒



ドラフト内使用タイプ

※ケルダールフラスコは別売です。

関連商品 ケルダールフラスコはP.1205をご覧ください

SANSYO ケルダール窒素分解装置 KJELDAHL DISTILLATION APPARATUS

特長

- 入力調整器が個別に付いていますので20～100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。
- 漏電ブレーカー(15A)付。
- スタンダードタイプ 6本掛け
 - 試料を硫酸で加熱分解する際に発生する有毒ガスを実験室内に拡散させないためのガラス排気筒(別売)使用タイプ。
 - 排気筒(別売)を変えることで200mlまたは300mlのケルダールフラスコを掛けられます。
- ドラフト内使用タイプ 6本掛け
 - ドラフトチャンバー内での使用に限定した排気筒不要タイプ。
 - 排気筒を使用しないので、フラスコのタイプを選びません。

商品コード	区分	仕様・型式	価格(円)
81-0565	5●	スタンダードタイプ 6本掛け・SKN-6R	125,000
81-0575	5●	ドラフト内使用タイプ 6本掛け・SKN-6RD	138,000

型式	SKN-6R	SKN-6RD
電源	AC100V 50/60Hz 電源コード:約2m	
消費電力	1200W(200W×6)	
本体外寸法	W840×D250×H200mm(突起部除く)	
ヒータ部穴径・穴数	φ80mm・6個	
材質	天板:ステンレス鋼板 本体:ボンデ鋼板	
安全装置	漏電ブレーカー AC100V 15A	
加熱ヒータ	鉄-クロム ワイヤーヒータ	
付属品	排気筒支持用アーム×2	C型ムッフ×2、理振ムッフ×6 両開きクランプ (使用径5～50mm)×6、 ステンレス棒400mm×2、 ステンレス棒900mm×1

■スタンダードタイプ用ガラス排気筒

商品コード	区分	仕様	外径×長さ(mm)	穴径(mm)	価格(円)
81-0566	4●	200ml×6本掛け	φ60×945	φ31	39,000
81-0567	4●	300ml×6本掛け		φ34	39,000

ノズル外径: φ10mm